

Garant**Krympchuck, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 14mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302310 14
GTIN	4045197288721
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,
balanseringsskruvset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

utkragningsslängd A-mått	160 mm
Ø D ₂	27 mm
Spännhylsa D ₁	14 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
fäste	SK 50 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm	354236 12,1-16
Dragtapp tätad, form A passar för konor 50	308610 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 32/14 mm	302414 32/14
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/14 mm	302410 32/14
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Dragtapp tätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 25/14 mm	302417 25/14
	302410 25/12

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/12 mm

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50

308760 50

Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/14 mm

302412 25/14

Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Dragtapp tätad, form B passar för konor 50

308620 50

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/14 mm

302416 32/14

Kylenhet Typ CU1

354215 CU1

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/14 mm

302410 25/14

Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/12 mm

302412 25/12

Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/12 mm

302412 32/12

Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872)
passar för kona-storlek 50

308820 50

Specialdragtapp, utan innergång tätad passar för konor 50

308720 50

Dragtapp 90° tätad passar för konor 50

308790 50

Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1
20/12 mm

302415 20/12

Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50

308830 50

Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50

354225 50

Dragtappar Form B passar för konor 50

308640 50

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/14 mm

302416 25/14

Dragtapp tätad, form B passar för konor 50

308650 50

Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50

308615 50

Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 12-20 mm

354240 12-20

Krympaggregat Typ SU1

354210 SU1

Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/14 mm

302412 32/14

