

LOCTITE**Gängsäkringsmedel, 50 ml, tillverkarens beteckning: 2701**

Beställningsdata

Ordernummer	083301 2701
GTIN	4058093009185
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Flytande skruvlåsning.

Användningsdata:

Låg styrka – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

Medelstarkt – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

Mycket starkt – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C). Perfekt för användning på passiva ytor, t. ex. höglegerade CrNi-stål.

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Teknisk beskrivning

minimalt lossningsmoment	38 Nm
för gängstorlek M upp till	M20

tillverkarens beteckning	LOCTITE 2701
Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken
Form	flytande
Hållbarhet från tillverkningsdatum	17 månad
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
lämpligt för användningsområde	förzinkade ytor
Färg	grön
lämpligt för material	metall
Egenskap	tätande
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	vibrationstålig
Egenskap	oljetolerant
Egenskap	förhindrar hopskärning
Flampunkt	93 °C
Påfyllningsvolym	50 ml
Kemisk bas	Dimetakrylatester
lagringstemperatur	8 - 21 °C
temperaturområde	-55 - 150 °C
fullhärdat efter	6 h
handfast efter	10 min
Dynamisk viskositet	500 - 900 mPas
Demontering	kraftig
Hållfasthetsklass	höghållfast
Densitet	1,1 g/cm ³
Produktnamnsattribut	50 ml
Produktslag	Gängsäkringsmedel

Tillbehör

Peristaltisk handpump med doseringsnålsats Lämplig för
kärstorlek 50 ml

083344 50