

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 66/
S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268702 66/S4
GTIN	4045197591937
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	AH08H SCLDR/LS4
Vändskärsstorlek	4 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	9,05 mm
Skruvsats för vändskär	269028 10
Mittförskjutning L_3	4,5 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L_2	7,49 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Skruvsats förvändskär Typ 10

269028 10

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200