

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 45/
S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268706 45/S4
GTIN	4045197591944
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 10
ISO-kod hållare	AH04X SCLDR/LS4
Vändskärsstorlek	4 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
Mittförskjutning L_3	2,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	4,57 mm
totallängd L	65 mm
Spännhöjd L_2	3,58 mm
Inställningsvinkel κ	97 grad
Skaftdiameter D_s	4 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skrivsats förvändskär Typ 10

269028 10

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200