



Sladdlös LED-strålkastare 0-Version utan batteri, 18 V, Typ: M18AL



Beställningsdata

Ordernummer	073211 M18AL
GTIN	4002395380534
Artikelklass	07A

Beskrivning

Utförande:

Robusta litiumjonbatteri-lampor med hög ljusstyrka.

- **Praktisk och extremt robust batterilampa med hög ljusstyrka, 1500 lumen.**
- **2 ljusstyrkesteg.**
- **Integrerat handtag. Upphängning kan göras vertikalt och horisontalt på rör Ø 13 mm.**

Passar till:

Milwaukee 18 V batterier (nr 073816 MB18 och 073827 MB18).

leveransinnehåll:

Sladdlös strålkastare utan batteri och utan laddare.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	M18AL-0
Ljusflöde steg 2	780 lm
Batterispänning	18 V
Antal ingående batterier	0
Batterityp	Litiumjon
Vikt utan batteri	1700 g

Energiförsörjning	Batteridrivnen
ljusflöde	1500 lm
Belysning	LED-modul
totallängd	220 mm
ATEX-zon	ingen
Produktnamnsattribut	18 V
passande batterifabrikat/batterityp/spänning	Milwaukee typ B 18 V
Produktslag	Arbetsbelysning

Tillbehör

Batteriladdare Typ M1218FC	073840 M1218FC
Batteriladdare Typ M1218C	073840 M1218C
Litiumjon system M18B5 Batterityp MB18	073816 MB18