

duMONT**Sats med dragbrotschar HSS, komplett i träetui Passning JS9, Typ: 20-25****Beställningsdata**

Ordernummer	290400 20-25
GTIN	662600445010
Artikelklass	29J

Beskrivning**Utförande:**

Sortiment av tryckbrotschar **HSS** nr 290405 inklusive de nödvändiga tillsatserna 290410 och styrhylsor nr 290415. Levereras i högvärdig och stabil träask för säker och översiktlig förvaring.

Innehåll:

vardera 1 brotsch 290405: 20F1; 22F1; 25F1

vardera 1 styrhylsa 290415: Typ F1:

70; 75; 80; 85; 90; 95

OBS!:

- **Passningar P9 och H9 kan levereras från fabrik med 15 % påslag.**
- **Satser med dragbrotschar för en passering finns på begäran.**
- **BROTSCNINGSPRESSAR hittar du i band 2 (hand- och mätverktyg).**

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		

Alu (kortspånig)	lämplig
Alu > 10% Si	mindre lämplig
Stål < 500 N/mm ²	lämplig
Stål < 750 N/mm ²	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Grafit, glasfiber	mindre lämplig
Olja	lämplig

Tillbehör

Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 25F1	290405 25F1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 75F1 mm	290415 75F1
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 20F1	290405 20F1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 90F1 mm	290415 90F1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 70F1 mm	290415 70F1
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 22F1	290405 22F1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 80F1 mm	290415 80F1