

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 45/S4mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 268702 45/S4 |
| GTIN | 4045197591906 |
| Artikelklass | 21V |

Teknisk beskrivning

| | |
|--|--------------------------|
| Vändskärsstorlek | 4 mm |
| Skrivsats förvändskär | 269028 10 |
| Mittförskjutning L_3 | 2,5 mm |
| ISO-kod hållare | AH04X SCLDR/LS4 |
| Passande vändskär | CDCT S4010. |
| Minimiförbörningshåldiameter D_{min} | 4,57 mm |
| totallängd L | 65 mm |
| Spännhöjd L_2 | 3,58 mm |
| Inställningsvinkel κ | 97 grad |
| Skaftdiameter D_s | 4 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Höger |
| Invändigt svarvdjup upp till | 5×D |
| Skärmaterial | HSS |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 10

269028 10

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200