

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 46/
S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268702 46/S4
GTIN	4045197591913
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Mittförskjutning L_3	3 mm
Skruvsats förvändskär	269028 10
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	5,78 mm
ISO-kod hållare	AH05X SCLDR/LS4
Vändskärsstorlek	4 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
totallängd L	65 mm
Spännhöjd L_2	4,6 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 10

269028 10

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200