

Garant**Krympchuck smal, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302344 5
GTIN	4045197505408
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm först från strl. 6!**
- **Extra smalt utförande (minskade vibrationer).**

Användningsdata:

- **Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.**
- **För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.**

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	5 mm
Ø D ₂	9 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	25 mm
fäste	SK 50 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/5 mm	302410 20/5
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/5 mm	302410 16/5
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 60° tätad passar för konor 50	308785 50

DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50