

Garant**Krympchuck smal, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302344 6
GTIN	4045197505415
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm först från strl. 6!**
- **Extra smalt utförande (minskade vibrationer).**

Användningsdata:

- **Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.**
- **För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.**

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Teknisk beskrivning

utkagningslängd A-mått	160 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
Ø D ₂	15 mm
Utvändig-Ø D	30,9 mm
fäste	SK 50 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/6 mm	302415 20/6
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/6 mm	302410 16/6
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm	302410 20/6
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 20/6 mm	302414 20/6
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm	302412 20/6
Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1

Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Krypchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/6 mm	302416 20/6
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Krypchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/6 mm	302412 16/6
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 50	308720 50