

Garant**Krympchuck smal, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 8mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302325 8
GTIN	4045197288233
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm först från strl. 6!**
- **Extra smalt utförande (minskade vibrationer).**

Användningsdata:

- **Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.**
- **För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.**

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Teknisk beskrivning

utkragningslängd A-mått	120 mm
Ø D ₂	15 mm
Spännhylsa D ₁	8 mm
Utvändig-Ø D	30,9 mm
fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/8 mm	302412 25/8
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappar Form A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308765 40
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/8 mm	302412 20/8
Dragtappar Mazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Kyladapter lång 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
	302416 20/8

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 20/8 mm

Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Utbytesskiva för spole SU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 20/8 mm	302410 20/8
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/8 mm	302410 25/8
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp tätad, form A passar för konor 40	308610 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/8 mm	302416 25/8
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp 45° tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90° tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp tätad passar för konor 40	308635 40
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/8 mm	302415 20/8