

Garant**Krympchuck, SK 50 A = 160, Spännhylsa D1: 16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302310 16
GTIN	4045197288738
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,
balanseringsskruvset nr 309906 180.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	27 mm
Spännhylsa D ₁	16 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Utvändig-Ø D	34 mm
fäste	SK 50 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/16 mm	302410 32/16
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 50	308720 50
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/16 mm	302412 32/16
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
	302416 32/16

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 32/16 mm

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/16 mm

302416 25/16

Dragtapp 90° tätad passar för konor 50

308795 50

Kyladapter kort 4,5° för spann-Ø 12,1-16 mm

354235 12,1-16

Dragtapp tätad passar för konor 50

308660 50

Dragtapp 45° tätad passar för konor 50

308760 50

Dragtapp tätad, form B passar för konor 50

308650 50

Dragtapp 60° tätad passar för konor 50

308785 50

Kylenhet Typ CU1

354215 CU1

Krypchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/16 mm

302412 25/16

Krypchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 25/16 mm

302410 25/16

Kyladapter lång 4,5° för spann-Ø 12,1-16 mm

354236 12,1-16