

**Garant****Krympchuck smal, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302325 10
GTIN	4045197288240
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm först från strl. 6!**
- **Extra smalt utförande (minskade vibrationer).**

**Användningsdata:**

- **Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.**
- **För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.**

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater nr 354210 – 354450.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	10 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
Utvändig-Ø D	33,9 mm
fäste	SK 40 A = 120
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Verktysgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Dragtapp 60° tätad passar för konor 40	308785 40
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/10 mm	302412 32/10
Nyckel för dragtappar ISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Dragtapp tätad passar för konor 40	308660 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/10 mm	302410 25/10
Dragtappar Mori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv, med kylkanalborrhål Ø d / Ø D1 32/10 mm	302414 32/10
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp tätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtapp, 18CrNiMo7 Form A passar för konor 40	308605 40
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/10 mm	302416 25/10
Dragtappar Form B passar för konor 40	308640 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1

Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Krympchuckförlängning 4,5°med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/10 mm	302412 25/10
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Specialdragtapp, utan innergängatätad passar för konor 40	308700 40
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/10 mm	302415 20/10
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/10 mm	302410 32/10
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/10 mm	302416 32/10