

LOCTITE**Gängsäkringsmedel, 50 ml, tillverkarens beteckning: 290**

Beställningsdata

Ordernummer	083301 290
GTIN	4058093009031
Artikelklass	04L

Beskrivning

Utförande:

Användning av gänglåsning förhindrar att skruvförband lossnar oavsiktligt. De anaeroba enkomponentslimmen är lämpliga för alla gängtyper och gängformer. Skruvförband tätas. Fastkörning förhindras effektivt.

Flytande skruvlåsning.

Användningsdata:

Låg styrka – kan enkelt lossas med vanliga verktyg.

Medelstarkt – kan nätt och jämnt lossas med vanliga verktyg.

Mycket starkt – kan endast lossas med specialverktyg eller uppvärmning (> 150° C). För mindre skruvar upp till M6 och för efterdragning av skruvar.

OBS!:

Rengör gängdelarna med universalrengöringsmedel nr 083391 och nr 083392 innan skruvsäkringen påförs. Snabb och enkel hantering för 50 ml flaskor med nr 083344 strl 50.

Teknisk beskrivning

för gängstorlek M upp till	M6
Farlighetsmärkning	GHS07: Utropstecken

tillverkarens beteckning	LOCTITE 290
minimalt lossningsmoment	10 Nm
Kemisk bas	Dimetakrylatester
Form	flytande
lämpligt för material	metall
lämpligt för användningsområde	Gängsäkringsmedel
lämpligt för användningsområde	Fogskarv
lämpligt för användningsområde	Porositeter i gjut- och sintermetaller
lämpligt för användningsområde	Porositeter i svetsfogar
lämpligt för användningsområde	förmonterade skruvförband
lagringstemperatur	8 - 21 °C
Hållbarhet från tillverkningsdatum	29 månad
Påfyllningsvolym	50 ml
Egenskap	tätande
Egenskap	fluorescerande under UV-ljus
Egenskap	hög kapilläreffekt
Egenskap	vibrationstålig
Egenskap	oljetolerant
Egenskap	förhindrar hopskärning
Färg	grön
Flampunkt	93,3 °C
temperaturområde	-55 - 150 °C
fullhärdat efter	3 h
handfast efter	20 min
Dynamisk viskositet	20 - 55 mPas
Demontering	bara genom uppvärmning
Hållfasthetsklass	medelhållfast
Densitet	1,07 g/cm ³
Produktnamnsattribut	50 ml

Produktslag

Gängsäkringsmedel

TillbehörPeristaltisk handpump med doseringsnålsats Lämplig för
kärldstorlek 50 ml

083344 50