

duMONT**Sats med dragbrotschar HSS, komplett i träetui Passning JS9, Typ: 2-3****Beställningsdata**

Ordernummer	290400 2-3
GTIN	662600444976
Artikelklass	29J

Beskrivning**Utförande:**

Sortiment av tryckbrotschar **HSS** nr 290405 inklusive de nödvändiga tillsatserna 290410 och styrhylsor nr 290415. Levereras i högvärdig och stabil träask för säker och översiktlig förvaring.

Innehåll:

vardera 1 brotsch 290405: 2A; 3A

vardera 1 styrhylsa 290415: Typ A:

6; 8; 10

OBS!:

- **Passningar P9 och H9 kan levereras från fabrik med 15 % påslag.**
- **Satser med dragbrotschar för en passering finns på begäran.**
- **BROTSCNINGSPRESSAR hittar du i band 2 (hand- och mätverktyg).**

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Aluminium, plast	mindre lämplig		

Alu (kortspånig)	lämplig
Alu > 10% Si	mindre lämplig
Stål < 500 N/mm ²	lämplig
Stål < 750 N/mm ²	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Grafit, glasfiber	mindre lämplig
Olja	lämplig

Tillbehör

Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 10A mm	290415 10A
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 2A	290405 2A
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 8A mm	290415 8A
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 3A	290405 3A
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 6A mm	290415 6A