

Garant**Krympchuck smal, SK 40 A = 160, Spännhylsa D1: 3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302333 3
GTIN	4045197504739
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Integrerad längdjustering av verktygen, justeringssträcka 10 mm först från strl. 6!**
- **Extra smalt utförande (minskade vibrationer).**

Användningsdata:

- **Bearbetning vid verktygs- och formtillverkning.**
- **För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.**

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806, AB-chucknycklar nr 308820 – 308835, krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater nr 354210 – 354450.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	9 mm
utkragningslängd A-mått	160 mm
Spännhylsa D ₁	3 mm
Utvändig-Ø D	25 mm
fäste	SK 40 A = 160
Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB

Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 16/3 mm	302410 16/3
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
	302410 12/3

Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø
d / Ø D1 12/3 mm

DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Specialdragtapp, utan innergätagätad passar för konor 40	308700 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40