

**Garant****Krympchuck, SK 50 A = 200, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302355 12
GTIN	4045197288813
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.  
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Dragtappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,  
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,  
balanseringsskruvset nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

utkragningslängd A-mått	200 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Utvändig-Ø D	31,4 mm
fäste	SK 50 A = 200
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302412 25/12
Kyladapter kort 4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Dragtapp 90° tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappar Form A passar för konor 50	308600 50
Dragtapp 45° tätad passar för konor 50	308760 50
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp, 18CrNiMo7 tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302412 32/12
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Nyckel för dragtappar DIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302410 25/12
Krympchuckförlängning 4,5° utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302410 32/12
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtappar Form B passar för konor 50	308640 50
Verktogsgrundhållare för SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
Dragtappätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 45°ätad passar för konor 50	308765 50
Specialdragtapp, utan innergängätad passar för konor 50	308720 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Krympchuckförlängning 3°, vibrationsdämpad Ø d / Ø D1 20/12 mm	302415 20/12
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 25/12 mm	302416 25/12
Krympchuckförlängning 4,5°utan längdinställningsskruv Ø d / Ø D1 32/12 mm	302416 32/12
Dragtappätad, form A passar för konor 50	308610 50
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dragtapp 90°ätad passar för konor 50	308795 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Dragtapp 60°ätad passar för konor 50	308785 50