

Garant**Krympchuck 3°, SK 40 A = 120, Spännhylsa D1: 12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302356 12
GTIN	4045197480071
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Extra smalt utförande (3° kontur).**

Användningsdata:

- **bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **När mindre kast är nödvändiga.**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806. AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Krympchuckförlängningar nr 302410, storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 304450.

OBS!:

Längdjustering är inte möjlig!

Teknisk beskrivning

Spännhylsa D ₁	12 mm
utkragningslängd A-mått	120 mm
Ø D ₂	18 mm
Utvändig-Ø D	25 mm
fäste	SK 40 A = 120

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Specialdragtapp, utan innergångtätad passar för konor 40	308700 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40
Verktogsgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40

DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 12-20 mm	354240 12-20
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1