

duMONT**Sats med dragbrotschar HSS, komplett i träetui Passning JS9, Typ: 10-14****Beställningsdata**

Ordernummer	290400 10-14
GTIN	662600444990
Artikelklass	29J

Beskrivning**Utförande:**

Sortiment av tryckbrotschar **HSS** nr 290405 inklusive de nödvändiga tillsatserna 290410 och styrhylsor nr 290415. Levereras i högvärdig och stabil träask för säker och översiktlig förvaring.

Innehåll:

vardera 1 brotsch 290405: 10D1; 12D1; 14D1

vardera 1 styrhylsa 290415: Typ D1:

32; 34; 35; 36; 38; 40;

42; 44; 45; 46; 48; 50

OBS!:

- **Passningar P9 och H9 kan levereras från fabrik med 15 % påslag.**
- **Satser med dragbrotschar för en passering finns på begäran.**
- **BROTSCNINGSPRESSAR hittar du i band 2 (hand- och mätverktyg).**

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Aluminium, plast	mindre lämplig
Alu (kortspånig)	lämplig
Alu > 10% Si	mindre lämplig
Stål < 500 N/mm ²	lämplig
Stål < 750 N/mm ²	lämplig
Stål < 900 N/mm ²	mindre lämplig
INOX < 900 N/mm ²	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Grafit, glasfiber	mindre lämplig
Olja	lämplig

Tillbehör

Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 36D1 mm	290415 36D1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 40D1 mm	290415 40D1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 50D1 mm	290415 50D1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 45D1 mm	290415 45D1
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 12D1	290405 12D1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 38D1 mm	290415 38D1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 32D1 mm	290415 32D1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 35D1 mm	290415 35D1
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 10D1	290405 10D1
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 14D1	290405 14D1