

Garant**Krympchuck 3°, SK 40 A = 80, Spännhylsa D1: 6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302352 6
GTIN	4045197480002
Artikelklass	31A

Beskrivning**Utförande:**

- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**
- **Extra smalt utförande (3° kontur).**

Användningsdata:

- **bearbetning vid verktygs- och formtillverkning**
- **När mindre kast är nödvändiga.**
- **För fastspänning av verktyg med skafttolerans h6.**

Specialtillbehör:

Dragappar (AB) nr 308600 – 308806. AB-chucknycklar nr 308820 – 308835.

Krympchuckförlängningar nr 302410, storlek 12/3 och 12/4. Krympapparater nr 354210 – 304450.

OBS!:

Längdjustering är inte möjlig!

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	12 mm
Spännhylsa D ₁	6 mm
utkragningslängd A-mått	80 mm
Utvändig-Ø D	23 mm
fäste	SK 40 A = 80

Hållare norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min ⁻¹
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Krympchuck

Tillbehör

Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 40	308830 40
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308795 40
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 40	308615 40
Dragtapp Hurco 45° med 4 mm hål och passningtätad passar för konor 40	308801 40
Dragtappartätad, form A passar för konor 40	308610 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308765 40
Dragtapp 90°tätad passar för konor 40	308790 40
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 40	308700 40
Verktysgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 40	354225 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 26 mm) passar för konor 40	308625 40
DragtapparMazak, form A passar för konor 40M	308670 40M
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354236 6-9
Dragtapp Hurco 90° med passning och håltätad passar för konor 40	308806 40
Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 40	308820 40
DragtapparMori-Seiki, tätad, form A (L1 = 29 mm) passar för konor 40	308630 40

Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 6-12 mm	354240 6-12
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308620 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308635 40
DragtapparForm B passar för konor 40	308640 40
Dragtapp 45°tätad passar för konor 40	308760 40
Dragtapp 60°tätad passar för konor 40	308785 40
Dragtapp Hurco 45° med passningtätad passar för konor 40	308802 40
Specialdragtapp passar för konor 40	308740 40
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 40	308605 40
Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 6-9 mm	354235 6-9
DragtapparForm A passar för konor 40	308600 40
Dragtappartätad, form B passar för konor 40	308650 40
Dragtappartätad passar för konor 40	308660 40