

**duMONT****Sats med dragbrotschar HSS, komplett i träetui Passning JS9, Typ: 16-18****Beställningsdata**

Ordernummer	290400 16-18
GTIN	662600445003
Artikelklass	29J

**Beskrivning****Utförande:**

Sortiment av tryckbrotschar **HSS** nr 290405 inklusive de nödvändiga tillsatserna 290410 och styrhylsor nr 290415. Levereras i högvärdig och stabil träask för säker och översiktlig förvaring.

**Innehåll:**

vardera 1 brotsch 290405: 16E1; 18E1

vardera 1 styrhylsa 290415: Typ E1:

52; 54; 55; 56;

58; 60; 62; 65

**OBS!:**

- Passningar P9 och H9 kan levereras från fabrik med 15 % påslag.
- Satsar med dragbrotschar för en passering finns på begäran.
- **BROTSCNINGSPRESSAR** hittar du i band 2 (hand- och mätverktyg).

**Teknisk beskrivning**

Skärmaterial	HSS
Produktslag	Brotschverktyg

**Användardata**

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
--	------------	----------------	---------

Aluminium, plast	mindre lämplig
Alu (kortspånig)	lämplig
Alu > 10% Si	mindre lämplig
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	mindre lämplig
GG(G)	lämplig
CuZn	lämplig
Grafit, glasfiber	mindre lämplig
Olja	lämplig

## Tillbehör

Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 55E1 mm	290415 55E1
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 16E1	290405 16E1
Tryckbrottsch för kilspår HSSPassning JS9 Typ 18E1	290405 18E1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 60E1 mm	290415 60E1
Styrhylsaför hål H7 Hyls-Ø 65E1 mm	290415 65E1