

**Garant****Krympchuck, SK 50 A = 200, Spännhylsa D1: 25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302355 25
GTIN	4045197288868
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

- **Mycket varmhållfast stål.**
- **Storlek 3–5 för HM, från storlek 6 för HSS och HM.**
- **Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).**
- **Med RFID/Balluffchip-hål.**

**Användningsdata:**

För fastspänning av verktyg med cylinderskaft i tolerans h6.  
Lämpliga för induktiv-, kontakt- och varmluftskrympverktyg.

**Specialtillbehör:**

Dragappar (AB) nr 308600 – 308800, AB-chucknycklar nr 308820– 308835,  
krympchuckförlängningar nr 302410 – 302419. Krympapparater, tillbehör nr 354210 – 354450,  
balanseringsskrivset nr 309906 180.

**Teknisk beskrivning**

Spännhylsa D <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	44 mm
utkragningslängd A-mått	200 mm
Utvändig-Ø D	53 mm
fäste	SK 50 A = 200
Hållare norm	ISO 7388-1

Form	ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 25000 min <sup>-1</sup>
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 μm
Bearbetningsstrategi	HSC
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Krympchuck

## Tillbehör

Nyckel för dragtapparDIN ISO 7388-1 (tidigare DIN 69872) passar för kona-storlek 50	308820 50
Specialdragtapp passar för konor 50	308740 50
Dragtapp 60°tätad passar för konor 50	308785 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308765 50
Dragtapp, 18CrNiMo7Form A passar för konor 50	308605 50
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308620 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308790 50
Dragtappartätad, form A passar för konor 50	308610 50
Specialdragtapp, utan innergångatätad passar för konor 50	308720 50
Nyckel för dragtapparISO 7388 passar för kona-storlek 50	308830 50
Kyladapter lång4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Dragtappartätad passar för konor 50	308660 50
Dragtapp 45°tätad passar för konor 50	308760 50
DragtapparForm B passar för konor 50	308640 50
Dragtapp, 18CrNiMo7tätad, form B passar för konor 50	308615 50
Krympaggregat Typ SU1	354210 SU1
Kyladapter kort4,5° för spänn-Ø 22,1-32 mm	354235 22,1-32
Dragtappartätad, form B passar för konor 50	308650 50
Dragtapp 90°tätad passar för konor 50	308795 50

Kylenhet Typ CU1	354215 CU1
DragtapparForm A passar för konor 50	308600 50
Verktysgrundhållareför SK för koniskt SK-skaft 50	354225 50
Utbytesskiva för spoleSU1 för spänn-Ø 20-32 mm	354240 20-32