

Garant**MicroClamp borrhuck cylindrisk, L = 100, Typ: 0,2-3****Beställningsdata**

Ordernummer	302407 0,2-3
GTIN	4045197556837
Artikelklass	31H

Beskrivning**Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Kast $\leq 0,005$ mm.
- Överförbart vridmoment 7 Nm.
- Tillåtet varvtal 60000 v/min.
- Manövreras från sidan.
- Tillåtet åtdragningsmoment 2 Nm.
- Spännvidd 0,2–3,4 mm.

leveransinnehåll:

Med spännnyckel med t-handtag i storlek 2.

Teknisk beskrivning

Ø D ₂	12 mm
Spännviddsdiameter D ₁	0,2 - 3,4 mm
Skaft-Ø d	16 mm
Utvändig-Ø D	19 mm
Skafttolerans	h6
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min ⁻¹
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Mikroborrhuck

