

**Hydraulisk förlängning, L = 150 mm, Skaft-Ø d / Spännhylsa D1: 20/20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302375 20/20
GTIN	2050001740953
Artikelklass	33W

**Beskrivning****Utförande:**

Med axiell längdjustering. Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.

**Användningsdata:**

Lämplig för både hydraul- och hylschuckar.

**Specialtillbehör:**

Reducerhylsor nr 302135 – 302187.

**Teknisk beskrivning**

justersträcka V	10 mm
utkragningslängd A-mått	100 mm
Skaft-Ø d	20 mm
Spännhylsa D <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>1</sub>	51 mm
gängaM	M16X1
Utvändig-Ø D	31,5 mm
totallängd L	150 mm
Produktnamnsattribut	L = 150 mm
Produktslag	Tillbehör till Hydrodehn-spännchuck

**Tillbehör**

Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 8 mm	302160 8
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 10 mm	302160 10
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 6 mm	302160 6
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 14 mm	302160 14
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 4 mm	302155 4
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302155 12
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302155 6
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 16 mm	302160 16
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 3 mm	302155 3
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302155 16
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 5 mm	302155 5
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302155 14
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 5 mm	302160 5
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 4 mm	302160 4
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 3 mm	302160 3
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 12 mm	302160 12
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302155 10
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302155 8