

**Garant****MicroClamp borrhuck cylindrisk, L = 100, Typ: 0,2-6****Beställningsdata**

Ordernummer	302407 0,2-6
GTIN	4045197672889
Artikelklass	31H

**Beskrivning****Utförande:**

- För höger- och vänstergång.
- Kast  $\leq 0,005$  mm.
- Överförbart vridmoment 7 Nm.
- Tillåtet varvtal 60000 v/min.
- Manövreras från sidan.
- Tillåtet åtdragningsmoment 2 Nm.
- Spännvidd 0,2–6,4 mm.

**leveransinnehåll:**

Med spännnyckel med t-handtag i storlek 2.

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>2</sub>	16 mm
Spännviddsdiameter D <sub>1</sub>	0,2 - 6,4 mm
Skaft-Ø d	20 mm
Utvändig-Ø D	25 mm
Skafttolerans	h6
Balanseringskvalitet G vid varvtal	G 2,5 vid 18000 min <sup>-1</sup>
Bearbetningsstrategi	HSC
Produktslag	Mikroborrhuck

