

**Hydraulisk förlängning, L = 150 mm, Skaft-Ø d / Spännhylsa D1: 32/20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302375 32/20
GTIN	2050001740960
Artikelklass	33W

Beskrivning**Utförande:**

Med axiell längdjustering. Flexibel genom att reduceringshylsor kan användas.

Användningsdata:

Lämplig för både hydraul- och hylschuckar.

Specialtillbehör:

Reducerhylsor nr 302135 – 302187.

Teknisk beskrivning

gängaM	M16X1
utkragningslängd A-mått	90 mm
Skaft-Ø d	32 mm
justersträcka V	10 mm
L ₁	51 mm
Spännhylsa D ₁	20 mm
Utvändig-Ø D	31,5 mm
totallängd L	150 mm
Produktnamnsattribut	L = 150 mm
Produktslag	Tillbehör till Hydrodehn-spännchuck

Tillbehör

Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 16 mm	302175 16
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 18 mm	302175 18
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 25 mm	302175 25
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 16 mm	302180 16
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 10 mm	302180 10
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 14 mm	302175 14
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 18 mm	302180 18
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 8 mm	302180 8
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 12 mm	302175 12
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 6 mm	302180 6
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 20 mm	302180 20
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 6 mm	302175 6
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 12 mm	302180 12
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 10 mm	302175 10
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 20 mm	302175 20
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 14 mm	302180 14
Slitsad reducerhysatätad Spännhylsa D1 25 mm	302180 25
Slitsad reducerhysamed kylning Spännhylsa D1 8 mm	302175 8