

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek:
75/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268826 75/07
GTIN	4045197562661
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Skrivsats förvändskär	269028 12
Mittförskjutning L_3	3,71 mm
ISO-kod hållare	E06J STLDR/L07
Passande vändskär	TDAT 07010.
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	7,06 mm
totallängd L	110 mm
Spännhöjd L_2	5,54 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	6 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 12

269028 12

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500