

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek:
100/06mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268736 100/06
GTIN	4045197545909
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

ISO-kod hållare	E12M SGLCR/L06
Vändskärsstorlek	6 mm
Skruvsats förvändskär	269028 11
Mittförskjutning L_3	9,15 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	15,52 mm
Passande vändskär	GCCT 06020.
totallängd L	150 mm
Spännhöjd L_2	11,33 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX7

674248 TX7

Skruvsats förvändskär Typ 11

269028 11

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200