

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek:
66/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268812 66/07
GTIN	4045197591999
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	TDAT 07010.
Mittförskjutning L ₃	4,8 mm
ISO-kod hållare	AH08H STLDL/L07
Skruvsats för vändskär	269028 12
Vändskärsstorlek	7 mm
Minimiförborrningshåldiameter D _{min}	9,14 mm
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L ₂	7,49 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D _s	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 12

269028 12

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500