

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 60/S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268712 60/S4
GTIN	4045197545718
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Vändskärsstorlek	4 mm
ISO-kod hållare	E04G SCLDR/LS4
Passande vändskär	CDCT S4010.
Skruvsats förvändskär	269028 10
Mittförskjutning L ₃	2,5 mm
Minimiförbörningshåldiameter D _{min}	4,57 mm
totallängd L	90 mm
Spännhöjd L ₂	3,58 mm
Inställningsvinkel κ	97 grad
Skaftdiameter D _s	4 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 10

269028 10

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm

659957 200