

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 85/07mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 268826 85/07 |
| GTIN | 4045197562678 |
| Artikelklass | 21V |

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Vändskärsstorlek | 7 mm |
| Mittförskjutning L_3 | 4,8 mm |
| ISO-kod hållare | E08K STLDR/L07 |
| Minimiförbörningshåldiameter D_{min} | 9,14 mm |
| Skruvsats förvändskär | 269028 12 |
| Passande vändskär | TDAT 07010. |
| totallängd L | 125 mm |
| Spännhöjd L_2 | 7,49 mm |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad |
| Skaftdiameter D_s | 8 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Vänster |
| Invändigt svarvdjup upp till | 8xD |
| Skärmaterial | VHM |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |
| Produktslag | Borrstäng |

Tillbehör

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Skruvsats förvändskär Typ 12 | 269028 12 |
| Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6 | 674248 TX6 |
| Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm | 659957 500 |