

Garant**Invändig skärhållare HSS, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 65/
S5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268802 65/S5
GTIN	4045197545916
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	10,72 mm
Skrivsats förvändskär	269028 6
ISO-kod hållare	AH0812H SGSPR/LS5
Passande vändskär	GPCT S5010.
Vändskärsstorlek	5 mm
Huvudängd L_1	32 mm
Mittförsjutning L_3	6,4 mm
Halsbredd L_4	8 mm
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L_2	11,15 mm
Inställningsvinkel κ	45 grad
Skaftdiameter D_s	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 6	269028 6
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500