



Eldriven vinkelslip CG, M14 slipspindelgänga, för skivdiameter på 125 mm, med återstartspärr, med antivibrationshandtag



Beställningsdata

Ordernummer	077111 7222936
GTIN	4014586901503
Artikelklass	03F

Beskrivning

Utförande:

FEIN – kompakt vinkelslip Ø 125 mm.

- Robust, kraftfull motor för daglig användning.
- Starkt användarskydd genom rekylövervakning, återstartskydd och vibrationsdämpande handtag
- Hög överbelastningsförmåga tack vare direkt motorylning, växelhuvudet vridbart i steg om 90° (optimal brytarposition allt efter tillämpning).
- Snabbt verktygslöst byte av slipmedel tack vare snabbspännmuttern.

leveransinnehåll:

Handtag, skyddskåpa, spännmutter, nyckel.

Teknisk beskrivning

tillverkarens beteckning	CG10-125
Återstartspärr	ja
anmärkning	kort utförande

Datablad

effektförbrukning	1000 W
maximala vibrationer enligt EN	8,5 m/s ²
maximalt kapdjup	35 mm
nätspänning	230 V
vikt	2,1 kg
maximal skiv-Ø	125 mm
nätfrekvens	50 Hz
maximalt varvtal:	11000 min ⁻¹
Produktslag	Vinkelslipmaskiner