

Garant**Invändig skärhållare HM, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 65/S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268712 65/S4
GTIN	4045197545725
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	5,94 mm
Passande vändskär	CDCT S4010.
Skruvsats för vändskär	269028 10
Mittförskjutning L_3	3 mm
Vändskärsstorlek	4 mm
ISO-kod hållare	E05H SCLDR/LS4
totallängd L	100 mm
Spännhöjd L_2	4,6 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	5 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 10	269028 10
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200