

**Garant****Invändig skärhållare HSS, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 65/  
S5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268726 65/S5
GTIN	4045197545817
Artikelklass	21V

**Teknisk beskrivning**

Minimiförbörningshåldiameter $D_{min}$	9,15 mm
ISO-kod hållare	AH0712H SGLPR/LS5
Mittförskjutning $L_3$	5,6 mm
Passande vändskär	GPCT S5010.
Skruvsats för vändskär	269028 6
Huvudängd $L_1$	25 mm
Vändskärsstorlek	5 mm
Halsbredd $L_4$	7 mm
totallängd $L$	100 mm
Spännhöjd $L_2$	11,15 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	12 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS

Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Skrivsats förvändskär Typ 6	269028 6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500