

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 50/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268816 50/07
GTIN	4045197592101
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 12
Mittförskjutning L_3	3,71 mm
ISO-kod hållare	AH06X STLDR/L07
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	7,06 mm
Vändskärsstorlek	7 mm
Passande vändskär	TDAT 07010.
totallängd L	75 mm
Spännhöjd L_2	5,54 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	6 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	5×D
Skärmaterial	HSS
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Skruvsats förvändskär Typ 12

269028 12

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500