

**ER-spänntång, ER 20, nom. spänn-Ø d: 13mm****Beställningsdata**

Ordernummer	308933 13
GTIN	4069515024105
Artikelklass	32Z

Beskrivning**Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

OBS!:

Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. Ø 10–9 mm, utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).

Teknisk beskrivning

fäste	ER 20
Rundgångsnoggrannhet	≤ 10 µm
Typ	428 E
Utvändig-Ø D	21 mm
totallängd L	31,5 mm
Produktslag	Spännhylsa