

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 75/S4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268712 75/S4
GTIN	4045197545732
Artikelklass	21V

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	CDCT S4010.
Vändskärsstorlek	4 mm
Mittförskjutning $L_3$	3,5 mm
Skruvsats för vändskär	269028 10
ISO-kod hållare	E06J SCLDR/LS4
Minimiförborrningshåldiameter $D_{min}$	6,91 mm
totallängd L	110 mm
Spännhöjd $L_2$	5,54 mm
Inställningsvinkel $\kappa$	95 grad
Skaftdiameter $D_s$	6 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstång

---

## Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Skruvsats förvändskär Typ 10	269028 10
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 200 cNm	659957 200