

Garant**Invändig skärhållare HSS, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek:
66/07mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 268816 66/07 |
| GTIN | 4045197592118 |
| Artikelklass | 21V |

Teknisk beskrivning

| | |
|---|--------------------------|
| Passande vändskär | TDAT 07010. |
| Mittförskjutning L_3 | 4,8 mm |
| Vändskärsstorlek | 7 mm |
| Minimiförborrningshåldiameter D_{min} | 9,14 mm |
| ISO-kod hållare | AH08H STLDLDR/L07 |
| Skruvsats för vändskär | 269028 12 |
| totallängd L | 100 mm |
| Spännhöjd L_2 | 7,49 mm |
| Inställningsvinkel κ | 95 grad |
| Skaftdiameter D_s | 8 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Användning | Vänster |
| Invändigt svarvdjup upp till | 5×D |
| Skärmaterial | HSS |
| Invändig | ja |
| Användning | Längssvarvning invändigt |

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 12

269028 12

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500