

Garant**Master Mute svarvbom A.. SCLCL 95°, för vändskär CC..., vänster****Beställningsdata**

Ordernummer	265009 06/04
GTIN	4069515024501
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta. Hårdmetallförstärkt skaft.

OBS!:

Förkortning av borrarstängen upp till en längd på L_{min} möjlig. Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Teknisk beskrivning

totallängd L	96 mm
Utkragningslängd L_1	66 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
ISO-kod hållare	A06X SCLCR/L04
Skaftdiameter D_s	6 mm
Passande vändskär	CC.. 0401..
Mittförskjutning L_3	3,5 mm
Serie	Master Mute
Vändskärsstorlek	4 mm
Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	8 mm
Norm	Verkstadsnorm
Skrivsats förvändskär	269028 53
Användning	vänster

Skaftform	Stål
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Svarvbom

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/265009-06/04>