

Garant**Master Mute svarvbom A.. STFCR 90°, för vändskär TC..., höger****Beställningsdata**

Ordernummer	265024 10/09
GTIN	4069515024808
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Runt skaft utan spännyta. Hårdmetallförstärkt skaft.

OBS!:

Förkortning av borrarstangen upp till en längd på L_{min} möjlig. Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Teknisk beskrivning

Minimiförbörningshåldiameter D_{min}	13 mm
Skaftdiameter D_s	10 mm
Norm	Verkstadsnorm
totallängd L	161 mm
Vändskärsstorlek	9 mm
Utkragningslängd L_1	110 mm
Mittförskjutning L_3	6,8 mm
Passande vändskär	TC.. 0902..
ISO-kod hållare	A10X STFCR/L09
Serie	Master Mute
Skrivsats förvändskär	269028 39
Inställningsvinkel κ	90 grad
Användning	Höger

Skaftform	Stål
Svängning	dämpad
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Användning	Plansvarvning
Produktslag	Svarvbom

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/265024-10/09>