

**ER-spänntång, ER 40, nom. spänn-Ø d: 11mm****Beställningsdata**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 309043 11     |
| GTIN         | 4069515025607 |
| Artikelklass | 32Z           |

**Beskrivning****Utförande:**

Helt härdade och slipade. Polerad.

**OBS!:**

**Hylsans kollapsibilitet är alltid upp till 1 mm på diametern, t.ex. Ø 10–9 mm, utom för Ø 1, 1,5 och 2 (endast 0,5 mm).**

**Teknisk beskrivning**

|                      |            |
|----------------------|------------|
| fäste                | ER 40      |
| Rundgångsnoggrannhet | ≤ 10 µm    |
| Typ                  | 472 E      |
| Utvändig-Ø D         | 41 mm      |
| totallängd L         | 46 mm      |
| Produktslag          | Spännhylsa |