



## LED-Ex-ficklampa med batterier, Typ: 4AAZOOM



### Beställningsdata

Ordernummer	081521 4AAZOOM
GTIN	032705145410
Artikelklass	08C

### Beskrivning

#### Utförande:

Explosionsskyddad ficklampa, kontrollerad enligt gällande ATEX-direktiv.

**Höglapacitets LED-lampor** stöttåliga, damm- och vattentäta.

Med **LED-reflektorteknik. LED-hand- och hjälmlampa med zoomfunktion.** Fokuserbar ljusstråle (ljuskägla 16–33 grader). Patenterat optiksystem.

#### Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

### Teknisk beskrivning

brinntid	8 h
Antal ingående batterier	4
färg hus	gul
Huvud-Ø	35 mm
ljusflöde	130 - 165 lm
ATEX-zon	zone 0
ATEX-zon	zone 20
Batterityp	Mignon, AA
vikt	176 g
IP-skyddsklass	IP 67

totallängd	170 mm
Instrumentegenskap	lämplig för EX-område
Belysningsbredd	100 m
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Produktslag	Ficklampa

## Tillbehör

Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081561 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081553 LR6
Litium-metallbatterier Internationellt utförande LR6	081559 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081554 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081552 LR6
Alkali-manganbatterier Internationellt utförande LR6	081551 LR6