

Garant**GARANT Master Mute borrarstångskraft PSC Vibrationsdämpande, PSC-40,
Skaftdiameter/arbetslängd längd L1: 25/130mm****Beställningsdata**

Ordernummer	265062 25/130
GTIN	4069515026543
Artikelklass	29E

Beskrivning**Utförande:**

Med modulärt gränssnitt, lämpligt för system från andra tillverkare (t.ex. Iscar).

Passar till:

GARANT Master Mute skärhuvud nr 265100 – 265377.

OBS!:

Arbetslängden förlängs med längden L på respektive skärhuvud. Använd **endast med intern kylning** (temperaturbeständighet upp till max. 100° C).

Teknisk beskrivning

Montageskruvsats	269026 4
utkagningslängd A-mått	167 mm
Skaft-Ø	25 mm
Effektiv längd L ₁	130 mm
Serie	Master Mute
Antal kylkanaler	3
fäste	PSC-40
Svängning	dämpad
Hållare norm	ISO 26623-1

Hållare norm	ISO 12164-3
Invändig	ja
Produktslag	Grundstommar för invändiga skärhållare

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/265062-25/130>