



Rope Light, Typ: ROPE-LIGHT



Beställningsdata

Ordernummer	081605 ROPE-LIGHT
GTIN	5708997358160
Artikelklass	08C

Beskrivning

Utförande:

"ROPE LIGHT" är en 25 m lång, flimmerfri och godkänd ljuslinga med 20 000 lumen. Lampan kan användas både som orienteringsljus och som arbetsljus. Trumman gör att lampa enkelt kan rullas upp. ROPE LIGHT drivs med låg spänning (48 V DC), så att det inte finns någon risk för elektriska stötar om slingan av misstag kläms eller klipps av.

OBS!:

Undvik överhettning genom att alltid rulla av hela ljusslingan från trumman innan du ansluter den till ett eluttag.

Teknisk beskrivning

totallängd	25000 mm
Energiförsörjning	Nätdriven
Belysning	LED-modul
märkspänning	48 V
IP-skyddsklass	IP 65
ljusflöde	20000 lm
Produktslag	Allmänbelysning

