

**Självnivellerande korslaser GLL, Typ: GLL20****Beställningsdata**

Ordernummer	468490 GLL20
GTIN	4053423303315
Artikelklass	46T

Beskrivning**Utförande:**

Gröna korslinjer för bästa möjliga synlighet även under dåliga ljusförhållanden. Tack vare den gummiförstärkta kåpan och skyddsklass IP65 är lasrarna lämplig för robust byggplatsanvändning och står för hållbarhet. Komfortabel, snabb och säker fastsättning tack vare universalhållaren LB 10 professional med mycket starka magneter. Dubbel strömförsörjning möjliggör sömlös växling mellan litiumjonbatteri och alkaliska batterier, vilket eliminerar stilleståndstider.

En horisontal och 2 vertikala 360°-linjer möjliggör många nya tillämpningar för samtidig markering, uppriktning och nivellering inomhus. Stort arbetsområde på upp till 120 m med hjälp av mottagare LER 7 Professional (tillbehör).

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

leveransinnehåll:

4st batterier nr 081561 strl. LR6, universalhållare LB 10, lasermåltavla, väska.

Teknisk beskrivning

stativgänga	1/4 tum
-------------	---------

nivelleringsområde	±4 grad
räckvidd	20 m
vikt	560 g
Färg på lasern	grön
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Serie	GLL
laserklass	2
Längd	129 mm
felgräns	±0,3 mm/m
Antal ingående batterier	4
IP-skyddsklass	IP 65
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081561 LR6
Bredd	68 mm
höjd	116 mm
Produktslag	Krysslinjelaser

Lämpliga produkter

<https://www.hoffmann-group.com/SE/sv/hom/p/468490-GLL20>