

**Garant****Invändig skärhållare HM, Höger, Utkragningslängd / vändskärsstorlek:  
75/07mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268822 75/07
GTIN	4045197562647
Artikelklass	21V

**Teknisk beskrivning**

Skrivsats förvändskär	269028 12
Passande vändskär	TDAT 07010.
Vändskärsstorlek	7 mm
Mittförskjutning L <sub>3</sub>	3,71 mm
ISO-kod hållare	E06J STLDR/L07
Minimiförbörningshåldiameter D <sub>min</sub>	7,06 mm
totallängd L	110 mm
Spännhöjd L <sub>2</sub>	5,54 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D <sub>s</sub>	6 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	8×D
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt
Produktslag	Borrstäng

---

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär Typ 12	269028 12
Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6	674248 TX6
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm	659957 500