

Garant**Invändig skärhållare HM, Vänster, Utkragningslängd / vändskärs-storlek: 75/S5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	268736 75/S5
GTIN	4045197545879
Artikelklass	21V

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	GPCT S5010.
Vändskärsstorlek	5 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	9,15 mm
Mittförskjutning L_3	5,6 mm
ISO-kod hållare	E06J SGLPR/LS5
Skruvsats för vändskär	269028 6
totallängd L	110 mm
Spännhöjd L_2	5,54 mm
Inställningsvinkel κ	95 grad
Skaftdiameter D_s	6 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Vänster
Invändigt svarvdjup upp till	8xD
Skärmaterial	VHM
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX6

674248 TX6

Skruvsats förvändskär Typ 6

269028 6

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500