

**Garant****Krympchuckförlängning 4,5° med längdinställningsskruv, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 25/12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	302412 25/12
GTIN	4045197435989
Artikelklass	31A

**Beskrivning****Utförande:**

Genomborad för inre kylmedelstillförsel (IK).

**Med** längdinställningsskruv, **kort.**

**Användningsdata:**

För användning i krympchuckar, hydrauliska chuckar och ER-hylschuckar.

**OBS!:**

Maximalt tillåtet varvtal 8000 min<sup>-1</sup>.

**Teknisk beskrivning**

Håldiameter D <sub>1</sub>	12 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Skaft-Ø d	25 mm
totallängd L	160 mm
Produktnamnsattribut	L = 160 mm
Produktslag	förlängningsstång