

AEG**Sticksåg, Typ: STEP100X****Beställningsdata**

Ordernummer	078213 STEP100X
GTIN	4002395136513
Artikelklass	07A

Beskrivning**Utförande:**

Robusta och universellt användbara sticksågar med metallväxelhus och överlastskydd.
700 W sticksåg med variabelt varvtalsförval och byte av sågblad utan verktyg.

· Anslutning för dammborttagningssystem.

Med **snabbytessystemet FIXTEC** för blixtnabbt byte av sticksågblad utan verktyg.**Inkopplingsbar pendelrörelse** för optimal sågeffekt och spånavgång samt mindre slitage på sågbladet.

leveransinnehåll:

Inklusive spånskydd.

Inklusive 2 st sågblad, utsugsadapter, glidsula, nätkabel 4 m, transportlåda.

OBS!:

Sticksågblad hittar du under nr 5888400–5888551.

Teknisk beskrivning

Utförande	Bygelform
maximalt sågdjup i trä	100 mm
nätfrekvens	50 Hz

Datablad

vikt	2,3 kg
märkspänning	230 V
pendelrörelse	4-faldig
anmärkning	Universellt användbar
maximala vibrationer enligt EN	10,5 m/s ²
tillverkarens beteckning	STEP100X
slaghast.	1000 - 3200 min ⁻¹
effektförbrukning	700 W
Energiförsörjning	Nätdriven
maximalt sågdjup i stål	10 mm
Vektygsbyte utan hjälpverktyg	ja, FIXTEC-system
Produktslag	Såg